


Axialbausatz EAMM-A-R27-67A

Teilenummer: 1456619



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	2 Nm
Produktgewicht	280 g
Schnittstellencode Aktuator	R27
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform