

**Motorflansch
EAMF-A-62A-60G/H**

Teilenummer: 1460112

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	230 g
Schnittstellencode Motor In	60G 60H
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	62A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform