


Pohon s ozubeným řemenem ELGR-TB-35-600-0H

Číslo dílu: 8083775

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pastorek pohonu, účinný průměr	18.46 mm
Pracovní zdvih	600 mm
Velikost	35
Prodloužení ozubeného řemenu	0.094 %
Modul ozubeného řemenu	2 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	elektromechanická lineární osa s ozubeným řemenem
Druh motoru	krokový motor servomotor
Max. zrychlení	50 m/s ²
Max. rychlost	0.9 m/s...3 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,1 mm
Doba sepnutí	100%
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Momenty ploch 2. stupně ly	3770 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	4190 mm ⁴
Max. hnací moment	0.46 Nm
Max. síla Fy	50 N
Max. síla Fz	50 N
Max. odpor proti posuvu při chodu naprázdno	10.8 N
Max. posuvová síla Fx	50 N
Moment při chodu naprázdno	0.1 Nm
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	0.026 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení	0.85 kg.cm ²
Posuvová konstanta	58 mm/ot
Referenční životnost	5000 km
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.31 g
Hmotnost výrobku	2970 g

Parametr	Hodnota
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	25 g
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka pohonu	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál řemenice	silně legovaná nerezová ocel
Materiál saní	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál svěrných těles ozubeného řemenu	beryliový bronz
Materiál ozubeného řemenu	polychloroprén se skelnými vlákny a nylonovým povlakem