


Pohon s ozubeným řemenem ELGR-TB-45-1000-0H

Číslo dílu: 8083783

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pastorek pohonu, účinný průměr	24.83 mm
Pracovní zdvih	1000 mm
Velikost	45
Prodloužení ozubeného řemenu	0.08 %
Modul ozubeného řemenu	3 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	elektromechanická lineární osa s ozubeným řemenem
Druh motoru	krokový motor servomotor
Max. zrychlení	50 m/s ²
Max. rychlost	1 m/s...3 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,1 mm
Doba sepnutí	100%
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP20
Okolní teplota	-10 °C...50 °C
Momenty ploch 2. stupně ly	15700 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	17940 mm ⁴
Max. hnací moment	1.24 Nm
Max. síla Fy	100 N
Max. síla Fz	100 N
Max. odpor proti posuvu při chodu naprázdno	16.1 N
Max. posuvová síla Fx	100 N
Moment při chodu naprázdno	0.2 Nm
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	0.11 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení	1.54 kg.cm ²
Posuvová konstanta	78 mm/ot
Referenční životnost	5000 km
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	0.69 g
Hmotnost výrobku	8230 g

Parametr	Hodnota
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	50 g
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka pohonu	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál řemenice	silně legovaná nerezová ocel
Materiál saní	tvárná slitina hliníku eloxován
Materiál svěrných těles ozubeného řemenu	berylivý bronz
Materiál ozubeného řemenu	Polychloroprene oder Nitrilkautschuk (NBR) mit Glascord und Nylonüberzug