


# Magnetventil VZWF-B-L-M22C-N12-135-E-3AP4-10-R1

Teilenummer: 1492376

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                         | Wert                                                                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktiver Aufbau            | Membranventil<br>zwangsgesteuert                                                                                                              |
| Betätigungsart                  | elektrisch                                                                                                                                    |
| Dichtprinzip                    | weich                                                                                                                                         |
| Einbaulage                      | Magnet stehend                                                                                                                                |
| Befestigungsart                 | Leitungseinbau                                                                                                                                |
| Anschluss Armatur               | 1/2 NPT                                                                                                                                       |
| Elektrischer Anschluss          | Form A<br>Stecker<br>nach EN 175301-803<br>viereckige Bauform                                                                                 |
| Nennweite                       | 13.5 mm                                                                                                                                       |
| Ventilfunktion                  | 2/2 geschlossen monostabil                                                                                                                    |
| Handhilfsbetätigung             | keine                                                                                                                                         |
| Strömungsrichtung               | nicht reversibel                                                                                                                              |
| Medium                          | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Inerte Gase<br>Mineralöl<br>Wasser<br>neutrale Flüssigkeiten<br>weitere Durchflussmedien auf Anfrage |
| Nenndruck Armatur PN            | 40                                                                                                                                            |
| Druckdifferenz                  | 0 MPa<br>0 bar<br>0 psi                                                                                                                       |
| SpulenKennwerte                 | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18,0 VA, Halteleistung 15,0 VA                                                                             |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 %                                                                                                                                      |
| Mediumsdruck                    | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                                                                                            |

| <b>Merkmal</b>                                     | <b>Wert</b>                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Max. Viskosität                                    | 22 mm <sup>2</sup> /s                               |
| Mediumtemperatur                                   | -10 °C...80 °C                                      |
| Umgebungstemperatur                                | -10 °C...35 °C                                      |
| Leckrate nach EN 12266-1                           | A                                                   |
| Durchfluss Kv                                      | 2.5 m <sup>3</sup> /h                               |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 2660 l/min                                          |
| Schaltzeit ein                                     | 130 ms                                              |
| Schaltzeit aus                                     | 180 ms                                              |
| Werkstoff-Hinweis                                  | RoHS konform                                        |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-Zone III                                  |
| Werkstoff Gehäuse                                  | Edelstahlguss                                       |
| Werkstoffnummer Gehäuse                            | 1.4581                                              |
| Werkstoff Dichtungen                               | EPDM                                                |
| Werkstoff Schrauben                                | hochlegierter Stahl rostfrei                        |
| Werkstoffnummer Schraube                           | 1.4301                                              |
| Produktgewicht                                     | 1000 g                                              |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)           | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                  |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)         | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel |
| Schutzart                                          | IP65                                                |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                  |