


# Programmierleitung KDI-SB202-BU9

Teilenummer: 150268

FESTO

Festo serielles Standard-Diagnosekabel von einer Ventilinsel zur Checkbox.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulässiger Kabeldurchmesser	4,5 ... 6,5 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 300$ V
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-10 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht	181 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, M12, 4-polig
Elektrischer Anschluss 2	Dose gerade, Sub-D, 9-polig
Kabelaufbau	4x0,14
Kabellänge	5 m
Befestigungsart	Clip mit Überwurfmutter
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet