

# Kompaktní válec ADN-S-32-30-A-P

Číslo dílu: 8091465

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                | Hodnota                                                                  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zdvih                                                   | 30 mm                                                                    |
| Průměr pístu                                            | 32 mm                                                                    |
| Tlumení                                                 | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách                         |
| Montážní poloha                                         | libovoln.                                                                |
| Princip činnosti                                        | dvojčinný                                                                |
| Zakončení pístnice / pohybové tyče                      | vnější závit                                                             |
| Konstrukce                                              | píst<br>Pístnice                                                         |
| Varianty                                                | jednostranná pístnice                                                    |
| Provozní tlak                                           | 0.06 MPa...1 MPa<br>0.6 bar...10 bar                                     |
| Provozní médium                                         | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                  | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                 |
| Třída odolnosti korozi KBK                              | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                      |
| Shoda s LABS                                            | VDMA24364-B2-L                                                           |
| Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14 | Třída 5 podle ISO 14644-1                                                |
| Okolní teplota                                          | 0 °C...80 °C                                                             |
| Energie nárazu v koncových polohách                     | 0.26 J                                                                   |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad                | 415 N                                                                    |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed               | 483 N                                                                    |
| Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm                  | 31 g                                                                     |
| Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu          | 9 g                                                                      |
| Základní hmotnost při zdvihu 0 mm                       | 107 g                                                                    |
| Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu                      | 36 g                                                                     |
| Způsob upevnění                                         | volitelně:<br>s průchozí dírou<br>s vnitřním závitem<br>s příslušenstvím |
| Pneumatické připojení                                   | M5                                                                       |
| Upozornění k materiálu                                  | v souladu s RoHS                                                         |
| Materiál víka                                           | Tvárná hliníková slitina, eloxovaná                                      |
| Materiál dynamických těsnění                            | NBR                                                                      |
| Materiál tělesa                                         | tvárný slitina hliníku, eloxováno                                        |

| Parametr                            | Hodnota                       |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Materiál pístitnice / pohybové tyče | silně legovaná ocel, nerezová |