

Drossel-Rückschlagventil GR-1/8-B

Teilenummer: 151215

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Einstellelement	Rändelschraube
Befestigungsart	Fronttafeleinbau mit Durchgangsbohrung wahlweise:
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	210 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	180 l/min...275 l/min
Betriebsdruck	0.5 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Einbaulage	beliebig
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-20 °C...60 °C
Nennweite	3 mm
Produktgewicht	31 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Hülse	POM
Werkstoff Regulierschraube	hochlegierter Stahl

Merkmal	Wert
Werkstoff Mutter	Aluminium-Knetlegierung