

Elektronický modul VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Číslo dílu: 8108545

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Diagnostika	Condition Monitoring Přetržení drátu na cívku ventilu Zkrat ventilů Podpětí na ventilech porucha v přívodu řídicího tlaku přetečení časomíry
Max. počet pozic pro ventily	4
Maximální počet cívek ventilů	7
Parametrizace	Failsafe na kanál Forcen na každý kanál Idle Mode pro každý kanál sledování
Ochrana proti přepólování	ano
Rozsah provozního napětí, DC, elektronika/čidla	18 V...30 V
Rozsah provozního napětí, DC, silové napájení	18 V...30 V
Vlastní příkon při silovém napětí	6.5 mA
Vlastní odebíraný proud při provozním napětí	17 mA
Maximální počet výstupů	7
Maximální počet vstupů	1
Jmenovitý proud na sepnutí, na každou elektromagnetickou cívku	58 mA až 24 ms
Jmenovitý proud při omezení proudu	25 mA po 24 ms
Oddělení potenciálu kanál – vnitřní sběrnice	ano
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-5 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	20 g
Elektrické ovládání	průmyslová síť
Materiál tělesa	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS