

Kruhový válec DPRA-N-...-1 1/2"- -

Číslo dílu: 8109552

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	0.0625 in...12 in
Průměr pístu	1 1/2"
Závit na pístnici / pohybové tyči	7/16-20 UNF-2A
Tlumení	bez tlumení pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	píst Pístnice trubka válce
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	zadní víko s kyvným okem a dutinkou ložiska zadní víko s kyvnými čepy, přetočeno o 90° zadní víko s kyvnými čepy stírací kroužek z NBR prodloužený vnější závit na pístnici prodloužená pístnice přední víko pro přímé upevnění přední víko s upevňovacím závitem přední víko s kyvnými čepy axiální přívod stlačeného vzduchu příčný přívod stlačeného vzduchu s pojištěním proti pootočení vysoká ochrana proti korozi průchozí pístnice průchozí, dutá pístnice rozsah teplot 0 až + 150 °C rozsah teplot -40 až + 80 °C jednostranná pístnice
Pojištění proti pootočení / vedení	Šestihranná pístnice
Provozní tlak	9.99 psi...150 psi
Princip činnosti	dvojčinný tlačný jednočinn. tažný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)

Parametr	Hodnota
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi 3 - silné nároky na odolnost korozi 4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-40 °F...300 °F
Hmotnost výrobku	0.44 lb...2.73 lb
Způsob upevnění	kontramaticí s příslušenstvím
Pneumatické připojení	NPT1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	tvárná slitina hliníku POM silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění	FPM NBR
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál trubky válce	silně legovaná nerezová ocel