

# Koncová deska CPX-AP-A-EPR

Číslo dílu: 8112477

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                          | Hodnota                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry Š x D x V                 | (instalační rozměr)<br>30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm                                                                                                           |
| Způsob upevnění                   | přímé upevnění průchozí dírou<br>na montážní lištu s příslušenstvím<br>s průchozí dírou pro šroub M5<br>s průchozí dírou pro šroub M6                         |
| Hmotnost výrobku                  | 116 g                                                                                                                                                         |
| Montážní poloha                   | libovoln., na liště H: vodorovně                                                                                                                              |
| Okolní teplota                    | -20 °C...50 °C                                                                                                                                                |
| Upozornění k teplotě okolí        | dodržujte snížení okolní teploty podle IEC 61131-2:2017                                                                                                       |
| Skladovací teplota                | -20 °C...70 °C                                                                                                                                                |
| Relativní vlhkost vzduchu         | 5 - 95 %<br>bez kondenzace                                                                                                                                    |
| Jmenovitá nadmořská výška použití | <= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)                                                                                                                                    |
| Max. výška instalace              | 3500 m                                                                                                                                                        |
| Upozornění k max. nadmořské výšce | > 2000 m ASL (< 79,5 kPa)<br>dodržujte snížení okolní teploty podle IEC 61131-2:2017                                                                          |
| Třída odolnosti korozi KBK        | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                                                                                                           |
| Odolnost vibracím                 | test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6                                                                                            |
| Upozornění k odolnosti vibracím   | SG1 na montážní lištu<br>SG2 na přímou montáž<br>zkouška použití v dopravě, stupeň 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6                                         |
| Odolnost nárazům                  | zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27                                                                                    |
| Upozornění k odolnosti nárazům    | 30 g/11 ms podle EN 60068-2-27<br>SG1 na montážní liště<br>SG2 na přímou montáž<br>zkouška odolnosti nárazům, stupeň 1 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27 |
| Stupeň krytí                      | III                                                                                                                                                           |
| Kategorie přepětí                 | II                                                                                                                                                            |
| Shoda s LABS                      | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                |
| Upozornění k materiálu            | v souladu s RoHS<br>bez halogenů<br>bez esterů kyseliny fosforečné                                                                                            |

| Parametr               | Hodnota                               |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiál koncové desky | hliníkový tlakový odlitek, povlakován |
| Materiál šroubů        | ocel, poniklováno                     |
| Materiál těsnění       | pěna PU                               |