

Paralelní chapadlo DHPC-...-6-A-

Číslo dílu: 8116728

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	6
Zdvih každé čelisti	2 mm
Max. přesnost při výměně	0.2 mm
Max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay	0 stupeň
Max. vůle úchopných čelistí Sz	0 mm
Rotační symetrie	0.2 mm
Opakovatelná přesnost chapadla	0.02 mm
Počet úchopných čelistí	2
Druh pohonu	pneumatick.
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	dvojčinný jednočinn. uzavřeno otevřen.
Funkce chapadla	paralelní
Zajištění úchopné síly	bez
Konstrukce	Připojení prostřednictvím upevňovacích čepů Směr připojení boční směr připojení dole plochý způsob upevnění palců chapadla páka boční způsob upevnění palců chapadla standardní způsob upevnění palců chapadla nucený průběh pohybu
Vedení	vedení v kuličkových ložiskách
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	Použití kovů s hlavním podílem mědi, zinku nebo niklu je vyloučeno. Výjimkou je nikl v oceli, chemicky poniklovaných površích, plošných spojích, kabelech, elektrických konektorech a cívkách.
Provozní tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Max. pracovní frekvence chapadla	3 Hz
Min. čas na otevření při 6 barech	8 ms...19 ms
Min. doba zavírání při 6 barech	8 ms...19 ms

Parametr	Hodnota
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithiium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Celková úchopná síla při 6 barech, rozevření	10.4 N...14.6 N
Celková síla úchopu při 6 barech, sevření	7.8 N...11 N
Síla úchopu při 6 barech, rozevření, každá čelist	5.2 N...7.3 N
Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření	3.9 N...5.5 N
Moment setrvačnosti	0.011 kg.cm ² ...0.013 kg.cm ²
Max. statická síla na čelistech chapadla Fz	22 N
Max. moment na čelisti Mx, statický	0.24 Nm
Max. moment na úchopné čelisti My, statický	0.11 Nm
Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický	0.11 Nm
Hmotnost výrobku	25 g...31 g
Způsob upevnění	přímé upevnění průchozí dírou Přímé upevnění přes závit na montážní rámy volitelně:
Pneumatické připojení	M3 M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	hliník, eloxováno
Materiál čelistí chapadla	silně legovaná nerezová ocel