


# Paralelní chapadlo DHPC-40-A-B

Číslo dílu: 8116897

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                          | Hodnota                                                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                          | 40                                                                                               |
| Zdvih každé čelisti                               | 15 mm                                                                                            |
| Max. přesnost při výměně                          | 0.2 mm                                                                                           |
| Max. úhlová vůle čelistí chapadla ax, ay          | 0 stupeň                                                                                         |
| Max. vůle úchopných čelistí Sz                    | 0 mm                                                                                             |
| Rotační symetrie                                  | 0.2 mm                                                                                           |
| Opakovatelná přesnost chapadla                    | 0.02 mm                                                                                          |
| Počet úchopných čelistí                           | 2                                                                                                |
| Druh pohonu                                       | pneumatick.                                                                                      |
| Montážní poloha                                   | libovoln.                                                                                        |
| Princip činnosti                                  | dvojčinný                                                                                        |
| Funkce chapadla                                   | paralelní                                                                                        |
| Zajištění úchopné síly                            | při rozevření                                                                                    |
| Konstrukce                                        | směr připojení dole<br>páka<br>standardní způsob upevnění palců chapadla<br>nucený průběh pohybu |
| Vedení                                            | vedení v kuličkových ložiskách                                                                   |
| Snímání poloh                                     | pro přibližovací čidlo                                                                           |
| Provozní tlak                                     | 0.1 MPa...0.8 MPa<br>1 bar...8 bar<br>14.5 psi...116 psi                                         |
| Max. pracovní frekvence chapadla                  | 1 Hz                                                                                             |
| Min. čas na otevření při 6 barech                 | 158 ms                                                                                           |
| Min. doba zavírání při 6 barech                   | 153 ms                                                                                           |
| Provozní médium                                   | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                    |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu            | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                                         |
| Třída odolnosti korozi KBK                        | 0 - žádné nároky na odolnost korozi                                                              |
| Shoda s LABS                                      | VDMA24364-B2-L                                                                                   |
| Okolní teplota                                    | -10 °C...60 °C                                                                                   |
| Celková úchopná síla při 6 barech, rozevření      | 777.2 N                                                                                          |
| Celková síla úchopu při 6 barech, sevření         | 717.2 N                                                                                          |
| Síla úchopu při 6 barech, rozevření, každá čelist | 388.6 N                                                                                          |

| Parametr                                              | Hodnota                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úchopná síla na úchopnou čelist při 6 barech, sevření | 358.6 N                                                                                                                                                                           |
| Moment setrvačnosti                                   | 15.49 kg.cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                          |
| Max. statická síla na čelistech chapadla Fz           | 351.5 N                                                                                                                                                                           |
| Max. moment na čelisti Mx, statický                   | 16.15 Nm                                                                                                                                                                          |
| Max. moment na úchopné čelisti My, statický           | 9.55 Nm                                                                                                                                                                           |
| Max. moment na čelisti chapadla Mz, statický          | 9.55 Nm                                                                                                                                                                           |
| Hmotnost výrobku                                      | 1408 g                                                                                                                                                                            |
| Způsob upevnění                                       | přímé upevnění průchozí dírou<br>Přímé upevnění přes závit<br>na montážní rámy<br>s průchozími dírami a lícovaným kolíkem<br>s vnitřním závitem a lícovaným kolíkem<br>volitelně: |
| Pneumatické připojení                                 | M5                                                                                                                                                                                |
| Upozornění k materiálu                                | v souladu s RoHS                                                                                                                                                                  |
| Materiál tělesa                                       | hliník, eloxováno                                                                                                                                                                 |
| Materiál čelistí chapadla                             | silně legovaná nerezová ocel                                                                                                                                                      |