

Válec dle norem DSNA-N-2"- -

Číslo dílu: 8117044

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	0.25 in...48 in
Průměr pístu	2"
Závit na pístnici / pohybové tyči	7/16-20 UNF-2B 7/16-20 UNF-2A 5/8-18 UNF-2A 1/2-20 UNF-2A
Tlumení	nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	NFPA/T3.6.7
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnější závit vnitřní závit
Konstrukce	píst Pístnice Svorník trubka válce
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Varianty	příruba na zadním víku příruba na předním víku patkové upevnění vnitřní závit na pístnici zvláštní závit na pístnici upevnění kyvným okem na zadním víku průchozí pístnice poloha kyvného upevnění, přišroubováno kyvné upevnění na koncovém víku kyvná vidlice na zadním víku distance, na straně zadního víka distance na straně předního víka rozsah teplot -5 - 80 °C jednostranná pístnice
Provozní tlak	0.089 MPa...0.965 MPa 0.89 bar...9.65 bar 12.905 psi...139.925 psi
Princip činnosti	dvočinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	-5 °C...80 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	238 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	264 N
Způsob upevnění	Přímé upevnění přes závit s příslušenstvím volitelně:
Pneumatické připojení	NPT3/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	Hliníkový tlakový odlitek s povrchovou úpravou
Materiál těsnění	FPM NBR
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál trubky válce	tvárná hliníková slitina, hladce eloxováno