


Přibližovací čidlo SDBF-FCS-1L-NU-K-N-M8

Číslo dílu: 8117066

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	hranatý tvar
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Měřená veličina	poloha
Princip měření	polovodičov.
Okolní teplota	-4 °F...176 °F
Spínací výstup	NPN
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Čas sepnutí	4 μs
Max. výstupní proud	500 mA
Max. spínaný výkon DC	12 W
Úbytek napětí	1 V
Odolnost zkratu	ano
Rozsah provozního napětí, DC	6 V...24 V
Ochrana proti přepólování	ano
Elektrické připojení 1, druh připojení	Kabel se zásuvkou
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Směr připojení vývodu	podéln.
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál pláště kabelu	PVC
Způsob upevnění	s upevňovací sadou
Montážní poloha	libovoln.
Barva tělesa	průsvitná
Materiál tělesa	PA
Indikace stavu sepnutí	LED
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-4 °F...176 °F
Stupeň krytí	IP67 NEMA 4
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III