

Elektromagnetická cívka VACC-S13-18-K4-27U-NM4ME

Číslo dílu: 8118328

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	elektrick.
Montážní poloha	libovoln.
Indikace spínací polohy	ne
Doba sepnutí	100%
Třída izolace	H
Hodnoty cívek	60 V AC: 40/65 Hz, příkon 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
Ochrana proti výbuchu, certifikát mimo EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (BR) zóna 21 (BR)
Úřad, který vydal certifikát	INMETRO DNV 17.0042X
Typ ochrany proti výbuchu plynu	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
Ochrana proti zapálení a výbuchu prachu	Ex tb IIIC T85 °C, T95 °C, T130 °C Db
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost výrobku	330 g
Elektrické připojení	svorkovnice, závit k protažení kabelu M20x1,5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS