


# Vodící válec DFM-50-50-P-A-KF-F1A

Číslo dílu: 8118935

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                                   | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzdálenost těžiště užitečného zatížení k pohybové desce xs | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zdvih                                                      | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Průměr pístu                                               | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Provozní režim pohonné jednotky                            | pohyb. díl                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tlumení                                                    | pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montážní poloha                                            | libovoln.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vedení                                                     | vedení v kuličkových oběžných pouzdrech                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Konstrukce                                                 | vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Snímání poloh                                              | pro přibližovací čidlo                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Varianty                                                   | Použití kovů s hlavním podílem mědi, zinku nebo niklu je vyloučeno. Výjimkou je nikl v oceli, chemicky poniklovaných površích, plošných spojích, kabelech, elektrických konektorech a cívkách.                                                                                                   |
| Provozní tlak                                              | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. rychlost                                              | 0.6 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Princip činnosti                                           | dvojčinný                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Provozní médium                                            | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu                     | mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Třída odolnosti korozi KBK                                 | 0 - žádné nároky na odolnost korozi                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Shoda s LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií              | Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky |
| Okolní teplota                                             | -5 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Energie nárazu v koncových polohách                        | 1 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. síla Fy                                               | 1487 N                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Max. síla Fy, statická                                     | 1600 N                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Max. síla Fz                                               | 1487 N                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Max. statická síla Fz na čelistech                         | 1600 N                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Max. moment Mx                                             | 81.79 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Max. moment Mx statický                                    | 88 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Parametr                                                                       | Hodnota                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Max. moment $M_y$                                                              | 31.98 Nm                      |
| Max. moment $M_y$ , statický                                                   | 34.4 Nm                       |
| Max. moment $M_z$                                                              | 31.98 Nm                      |
| Max. moment $M_z$ , statický                                                   | 34.4 Nm                       |
| Max. přípustné momentové zatížení $M_x$ v závislosti na zdvihu                 | 15.51 Nm                      |
| Max. užitečné zatížení v závislosti na zdvihu při definované vzdálenosti $x_s$ | 202 N                         |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad                                       | 1057 N                        |
| Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed                                      | 1178 N                        |
| Pohybující se hmotnost                                                         | 1969 g                        |
| Hmotnost výrobku                                                               | 3801 g                        |
| Těžiště pohybující se hmoty v závislosti na zdvihu                             | 39.5 mm                       |
| Alternativní připojení                                                         | viz výkres výrobku            |
| Pneumatické připojení                                                          | G1/4                          |
| Upozornění k materiálu                                                         | v souladu s RoHS              |
| Materiál víka                                                                  | tvárná slitina hliníku        |
| Materiál těsnění                                                               | NBR                           |
| Materiál tělesa                                                                | tvárná slitina hliníku        |
| Materiál pístnice / pohybové tyče                                              | silně legovaná ocel, nerezová |