

Nástavby pro koncové spínače SRBI-C2-N-1-P-C2

Číslo dílu: 8140400

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	hrnatý
Vychází z norem	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845
Certifikát	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Značka KC	KC-EMC
Úřad, který vydal certifikát	UL E232949
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Princip měření	indukční
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Spínací výstup	PNP
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Max. frekvence spínání	1000 Hz
Max. výstupní proud DC	200 mA
Úbytek napětí	2.5 V
Zbytkový proud	0 mA...0.5 mA
Odolnost zkratu	pulsní
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...30 V
Proud při chodu naprázdno	22.5 mA
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické přípojky
Elektrické připojení, vstup	pérová svorka
Elektrické připojení výstupu	Pružinová svorka
Průměr kabelu	1.5 mm...2.5 mm
Jmenovitý průřez vodiče, který lze připojit	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Kabelové šroubení	M20x1,5
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	98 g
Materiál tělesa	PBT

Parametr	Hodnota
Materiál šroubů	silně legovaná nerezová ocel
Indikace provozuschopnosti	zelená LED
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Indikace stavu	žlutá LED = stav sepnutí, ventil zelená LED = zobrazení provozního tlaku
Skladovací teplota	-40 °C...85 °C
Stupeň krytí	IP67
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Třída znečištění	3