


# Elektromagnetická cívka VACF-B-R3-1L

Číslo dílu: 8150876

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                                     | Hodnota                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Druh ovládání                                | elektrick.                             |
| Montážní poloha                              | libovoln.                              |
| Odpovídá normám                              | IEC 61010-1<br>ISO 20401               |
| Indikace stavu signálu                       | LED                                    |
| Doba sepnutí                                 | 100%                                   |
| Třída izolace                                | H                                      |
| Třída izolace lakovaného vodiče              | H                                      |
| Hodnoty cívek                                | 24 V DC: 3,4 W                         |
| Přípustné výkyvy napětí                      | +/- 10 %                               |
| Certifikát                                   | c UL us - Recognized (OL)              |
| Úřad, který vydal certifikát                 | UL MH18122                             |
| Třída odolnosti korozi KBK                   | 2 - mírné nároky na odolnost korozi    |
| Shoda s LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Teplota média                                | -20 °C...50 °C                         |
| Stupeň krytí                                 | IP65                                   |
| Okolní teplota                               | -20 °C...50 °C                         |
| Hmotnost výrobku                             | 49.5 g                                 |
| Elektrické připojení 1, druh připojení       | konektor                               |
| Elektrické připojení 1, připojovací technika | M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101 |
| Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů    | 2                                      |
| Elektrické připojení 1, způsob upevnění      | aretace šroubem                        |
| Způsob upevnění                              | s drážkovanou maticí                   |
| Upozornění k materiálu                       | v souladu s RoHS                       |
| Materiál tělesa                              | PA<br>ocel                             |
| Materiál elektromagnetické cívky             | měď<br>ocel<br>termoplast              |
| Materiál vinutí                              | měď                                    |