


Spojovací kabel NEBC-R3G8M22-P-5-N-S-R3G8

Číslo dílu: 8155228

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	IEC 60603-7-3
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Úřad, který vydal certifikát	UL E239998
Označení vedení	bez popisových štítků
Hmotnost výrobku	440 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	RJ45
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	8
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	8
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	hrnatý
Elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	RJ45
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	8
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	8
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	zajištění západkou
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...60 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Stínění	ano
Vlastnosti přenosu	odpovídající kategorii 5, EN 50173, třída D Odpovídající kategorii 5, ISO/IEC 11801, třída D
Délka kabelu	5 m
Vlastnosti kabelu	pro statická použití
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	30 mm
Průměr kabelu	5.5 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,2 mm

Parametr	Hodnota
Stupeň krytí	IP20 IP66 IP67
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-20 °C...55 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi (v namontovaném stavu)
Materiál pláště kabelu	PVC
Barva pláště kabelu	černá
Materiál tělesa	PC
Barva tělesa	průsvitná
Materiál aretace šroubu	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění	TPE-V
Materiál nástrčných kontaktů	mosaz, poniklováno a pozlaceno
Materiál izolační dutinky	PVC