

Krokové motory EMMB-ST-42-S-S

Číslo dílu: 8156125

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Upozornění k teplotě okolí	do 80 °C se snížením parametrů -2 %/°C
Max. výška instalace	4000 m
Upozornění k max. nadmořské výšce	od 1 000 m pouze s odlehčením -1,0% na 100 m
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 % bez kondenzace
Odpovídá normám	IEC 60034
Tepelná třída podle EN60034-1	B
Max. teplota vinutí	130 °C
Třída jmenovitého výkonu podle EN 60034-1	S1
Konstrukce motoru podle EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Montážní poloha	libovoln.
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	IP40 pro hřídel motoru bez radiálního těsnění
Kód rozhraní výstupu motoru	42A
Elektrické připojení 1, druh připojení	hybridní konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec L5
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	14
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Odolnost vibracím	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Jmenovité provozní napětí DC	48 V

Parametr	Hodnota
Počet pólpárů	50
Přídržný moment motoru	250 Nm
Špičkový moment	250 Nm
Max. otáčky	2700 1/min
Max. mechanické otáčky	9000 1/min
Úhel celého kroku	1.8 stupeň
Tolerance úhlu kroku	±5 %
Trvalý klidový proud	2 A
Jmenovitý proud do motoru	1800 A
Špičkový proud	2 A
Konstanta motoru	133 Nm/A
Napěťová konstanta, fáze	12100 mV.min
Odpor vinutí fáze	2100 Ω
Indukčnost vinutí fáze, jednotlivá fáze (neřetězená)	3 mH
Podélná indukčnosti vedení Ld (fáze)	1600 mH
Křížová indukčnosti vinutí Lq (fáze)	3 mH
Elektrická časová konstanta	1400 ms
Tepelná časová konstanta	22 min
Tepelný odpor	3500 K/W
Měřicí příruba	200 x 200 x 15 mm, ocel
Celkový moment setrvačnosti na výstupu	0.035 kg.cm ²
Hmotnost výrobku	300 g
Přípustné axiální zatížení hřídele	10 N
Přípustné radiální zatížení hřídele	28 N