



Krokové motory EMMB-ST-87-M-SB

Číslo dílu: 8156158

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	-15 °C...40 °C
Upozornění k teplotě okolí	do 80 °C se snížením parametrů -2 %/°C
Max. výška instalace	4000 m
Upozornění k max. nadmořské výšce	od 1 000 m pouze s odlehčením -1,0% na 100 m
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 % bez kondenzace
Odpovídá normám	IEC 60034
Tepelná třída podle EN60034-1	B
Max. teplota vinutí	130 °C
Třída jmenovitého výkonu podle EN 60034-1	S1
Konstrukce motoru podle EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Montážní poloha	libovoln.
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	IP40 pro hřídel motoru bez radiálního těsnění
Kód rozhraní výstupu motoru	87 A
Elektrické připojení 1, druh připojení	hybridní konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	připojovací obrazec L10
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	14
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Třída odolnosti korozi KBK	0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Odolnost vibrací	test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN 60068-2-27
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Jmenovité provozní napětí DC	48 V

Parametr	Hodnota
Počet pólpárů	50
Přídržný moment motoru	6600 Nm
Špičkový moment	6800 Nm
Max. otáčky	600 1/min
Max. mechanické otáčky	8000 1/min
Úhel celého kroku	1.8 stupeň
Tolerance úhlu kroku	±5 %
Trvalý klidový proud	8200 A
Jmenovitý proud do motoru	7500 A
Špičkový proud	12 A
Konstanta motoru	790 Nm/A
Napěťová konstanta, fáze	56600 mV.min
Odpor vinutí fáze	270 Ω
Indukčnost vinutí fáze, jednotlivá fáze (neřetězená)	2300 mH
Podélná indukčnosti vedení Ld (fáze)	3600 mH
Křížová indukčnost vinutí Lq (fáze)	2300 mH
Elektrická časová konstanta	8500 ms
Tepelná časová konstanta	33 min
Tepelný odpor	880 K/W
Měřicí příruba	250 x 250 x 15 mm, ocel
Celkový moment setrvačnosti na výstupu	2.01 kg.cm ²
Hmotnost výrobku	4150 g
Přípustné axiální zatížení hřídele	60 N
Přípustné radiální zatížení hřídele	220 N
Přídržný moment brzdy	4260 Nm
Provozní napětí brzdy, DC	24 V
Příkon brzdy	490 A 12 W
Odpor cívky brzdy	49200 Ω
Indukčnost cívky brzdy	110 mH
Čas pro odpojení brzdy	44 ms
Čas na sevření brzdy	110 ms
Zpoždění reakce brzdy, DC	30 ms
Max. volnoběžné otáčky brzdy	7000 1/min
Max. tření na jeden brzdový proces	14000 J
Počet nouzových zastavení za hodinu	1
Moment setrvačnosti brzdy	0.11 kg.cm ²
Spínací cykly přídržné brzdy	10 mil. aktivací naprázdno (bez tření!)