

Přibližovací čidlo SDBF-FDS-1L-NU-K-9-N-LE

Číslo dílu: 8161168

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	hranatý tvar
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Měřená veličina	poloha
Princip měření	polovodičový.
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Okolní teplota, °F	-4 °F...176 °F
Spínací výstup	NPN
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Čas sepnutí	1.5 μs
Vypínací čas	0.5 μs
Max. výstupní proud	1 A
Max. spínaný výkon DC	24 W
Úbytek napětí	0.5 V
Odolnost zkratu	ne
Rozsah provozního napětí, DC	6 V...24 V
Ochrana proti přepólování	ne
Elektrické připojení 1, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 1, připojovací technika	volný konec
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Směr připojení vývodu	napříč
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál pláště kabelu	PVC
Způsob upevnění	sevřením
Montážní poloha	libovoln.
Barva tělesa	černá
Materiál tělesa	PA
Indikace stavu sepnutí	LED
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-4 °F...176 °F
Stupeň krytí	IP67 NEMA 4
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III