

Nástrčná příruba DARF-Q13-16-1

Číslo dílu: 8163622

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	16
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	Adaptér pro otočný pohon
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnost do čistého prostoru, měřeno podle ISO 14644-14	Třída 9 podle ISO 14644-1
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Max. ohybový moment	4 Nm
Max. axiální statické zatížení	140 N
Hmotnost výrobku	52 g
Způsob upevnění	s průchozím otvorem a středicí dutinkou
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál příruby	Tvárný legovaný hliník, eloxovaný
Materiál dutinky	silně legovaná nerezová ocel
Materiál šroubů	ocel, potaženo