


Vidlicová koncovka CRSG-M4

Číslo dílu: 8165295

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	M4
Montážní poloha	libovoln.
Vychází z norem	ISO 8140
Odpovídá normám	DIN 71752
Připojení závitem	vnitřní závit M4
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Z použitých jsou vyloučeny kovy s více než 5% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	-40 °C...150 °C
Hmotnost výrobku	8 g
Materiál vidlicové koncovky	silně legovaná ocel
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál čepu	silně legovaná ocel
Materiál matice	silně legovaná ocel
Materiál pojistky	silně legovaná ocel