


Hadicový ventil VZQH-2H-6-S5S5-V4V4S1PM-2

Číslo dílu: 8187049

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	Hadicové ventily
Druh ovládání	ruční
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	svorka podle DIN 32676, řada A
Jmenovitá světlost DN	6
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Směr proudění	reverzibilní
Tlak média	0 MPa...0.2 MPa 0 bar...2 bar 0 psi...29 psi
Jmenovitý tlak armatury PN	10
Tlak na roztržení	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Způsob návratu do základní polohy	mechanická pružina
Způsob řízení	přím.
Médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:1] voda
Max. viskozita	4000 mm ² /s
Teplota média	-5 °C...100 °C
Okolní teplota	-5 °C...60 °C
Skladovací teplota	5 °C...30 °C
Průtok Kv	0.7 m ³ /h
Spínací čas zap.	1000 ms
Spínací čas vyp.	1000 ms
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS

Parametr	Hodnota
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu tělesa	1.4408
Materiál víka skříně	silně legovaná ocel, nerezová
Číslo materiálu krytu tělesa	1.4404 / AISI 316L
Materiál těsnění	FPM HNBR
Materiál uzavíracího prvku	VMQ (silikon)
Hmotnost výrobku	427 g
Vhodnost pro použití v potravinářství	viz rozšířené informace o materiálu viz prohlášení o shodě