


Spojovací kabely

NEBC-R3G4-ES-10-N-S-R3G4-ET

Číslo dílu: 8188956

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61076-2-114
Označení vedení	bez popisových štítků
Četnost připojování	750
Hmotnost výrobku	382.5 g
Elektrické připojení 1, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	RJ45 podle IEC 60603-7-3
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	8
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	4
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace zarážkou
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, konstrukční provedení	hrnatý
Elektrické připojení 2, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	RJ45 podle IEC 60603-7-3
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	8
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	4
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	zajištění západkou
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...60 V
Jmenovité provozní napětí DC	24 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	1 A
Odolnost nárazům napětí	1.5 kV
Ochrana proti přepólování	ne
Připojení ochranného vodiče	není k dispozici
Stínění	ano
Vlastnosti přenosu	podle systémové komunikace AP
Délka kabelu	10 m
Vlastnosti kabelu	vhodné do energetických řetězců
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání

Parametr	Hodnota
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	18 mm
Poloměr ohybu, pohyblivé uložení kabelu	75 mm
Průměr kabelu	5.5 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,2 mm
Konstrukce kabelu	2 x 2 x AWG26
Jmenovitý průřez vodičem	AWG26
Stupeň krytí	IP20
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Zvláštní vlastnosti	odolné oleji
Okolní teplota	-40 °C...80 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-20 °C...80 °C
Skladovací teplota	-20 °C...70 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS bez halogenů bez esterů kyseliny fosforečné
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PUR
Barva pláště kabelu	Stříbřitě šedá s blankytně modrými pruhy
Materiál tělesa	TPE-U(PUR)
Barva tělesa	černá
Materiál aretace šroubu	Mosaz, poniklovaná
Materiál těsnění	TPE-U(PUR)
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, pozlaceno
Materiál izolační dutinky	PP