



Pohony s ozubeným řemenem ELGD-TB-KF-WD-120-800-0H-L-PU2

Číslo dílu: 8192388

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Pastorek pohonu, účinný průměr	38.2 mm
Pracovní zdvih	800 mm
Velikost	120
Rezerva zdvihu	0 mm
Modul ozubeného řemenu	5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	elektromechanická lineární osa s ozubeným řemenem
Druh motoru	krokový motor servomotor
Princip odměřování	inkrementální
Snímání poloh	pro indukční čidla
Max. zrychlení	50 m/s ²
Max. rychlost	3 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,04 mm
Doba sepnutí	100%
Shoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Vhodné pro výrobu baterií se sníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	1 mJ
upozornění týkající se energie nárazu v koncových polohách	při maximální rychlosti referenčního pohybu 0,01 m/s
Momenty ploch 2. stupně ly	77090000 mm ⁴
Momenty ploch 2. stupně lz	5801000 mm ⁴
Max. hnací moment	9.55 Nm
Max. síla Fy	8000 N
Max. síla Fz	7200 N
Max. síla Fy, celý pohon	5914 N
Max. síla Fz, celý pohon	9071 N
Fy při teoretické životnosti 100 km (z pohledu pouze vedení)	35153 N

Parametr	Hodnota
Fz při teoretické životnosti 100 km (s ohledem pouze na vedení)	35153 N
Max. odpor proti posuvu při chodu naprázdno	72.1 N
Max. moment Mx	330 Nm
Max. moment My	600 Nm
Max. moment Mz	540 Nm
Max. moment Mx, celý pohon	356 Nm
Max. moment My, celý pohon	563 Nm
Max. moment Mz, celý pohon	527 Nm
Mx při teoretické životnosti 100 km (čistě z pohledu vedení)	1459 Nm
My při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení)	1920 Nm
Mz při teoretické životnosti 100 km (pouze z pohledu vedení)	1920 Nm
Vzdálenost mezi povrchem saní a středem vedení	51 mm
Max. posuvová síla Fx	500 N
Moment při chodu naprázdno	1.38 Nm
Moment setrvačnosti v krutu It	383100 mm ⁴
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	0.876 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení	3.648 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JO	9.1687 kg.cm ²
Posuvová konstanta	120 mm/ot
Referenční životnost	5000 km
Interval údržby	mazivo na celou dobu životnosti
Pohybující se hmotnost	1957 g
Hmotnost výrobku	12735 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	6495 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	78 g
Dynamický průhyb (pohybující se zátěž)	0,05 % délky pohonu, max. 0,5 mm
Statické prohnutí (zátěž v klidovém stavu)	0,1 % délky pohonu
Kód rozhraní ovladače	N48
Materiál zadního víka	odlitek z hliníku do kokily, lakovaný
Materiál profilu	tvárná slitina hliníku, eloxováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krycí pásky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál víka pohonu	odlitek z hliníku do kokily, lakovaný
Materiál vedení saní	ocel
Materiál vodicí lišty	ocel
Materiál řemenice	silně legovaná nerezová ocel
Materiál saní	tvárná slitina hliníku
Materiál ozubeného řemenu	PUR s ocelovým kordem