


# Saugereinsatz OASI-30

Teilenummer: 1048880

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Betriebsdruck	0 bar...0.95 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	5 °C...50 °C
Produktgewicht	2.1 g
Befestigungsart	einsteckbar
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Saugereinsatz	PE
Abwurfimpulstauglichkeit	2 bar
Einbaulage	beliebig