

# Doppelkolbenzylinder DPZJ-16-50-P-A-KF-S2

Teilenummer: 162050

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                                  | Wert                                                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub                                                      | 50 mm                                                      |
| Justierbarer Endlagenbereich/Länge                       | 10 mm                                                      |
| Kolben-Ø                                                 | 16 mm                                                      |
| Betriebsart der Antriebseinheit                          | Joch                                                       |
| Dämpfung                                                 | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig              |
| Einbaulage                                               | beliebig                                                   |
| Führung                                                  | Kugelumlaufführung                                         |
| Konstruktiver Aufbau                                     | Führung                                                    |
| Positionserkennung                                       | für Näherungsschalter                                      |
| Varianten                                                | Durchgehende Kolbenstange                                  |
| Betriebsdruck                                            | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                          |
| Max. Geschwindigkeit                                     | 1 m/s                                                      |
| Funktionsweise                                           | doppeltwirkend                                             |
| Betriebsmedium                                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                       | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                       | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                                         | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Umgebungstemperatur                                      | -20 °C...80 °C                                             |
| Aufprallenergie in den Endlagen                          | 0.15 Nm                                                    |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 180 N                                                      |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf  | 180 N                                                      |
| Alternativanschlüsse                                     | siehe Produktzeichnung                                     |
| Pneumatischer Anschluss                                  | M5                                                         |
| Werkstoff Deckel                                         | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dichtungen                                     | NBR                                                        |
| Werkstoff Gehäuse                                        | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Kolbenstange                                   | Einsatzstahl                                               |