


# Feinfilter LFMB-3/8-D-MINI

Teilenummer: 162628

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Baureihe                                      | D                                                     |
| Baugröße                                      | Mini                                                  |
| Konstruktiver Aufbau                          | Faserfilter                                           |
| Filterfeinheit                                | 1 µm                                                  |
| Kondensatablass                               | manuell drehend                                       |
| Betriebsdruck                                 | 1 bar...16 bar                                        |
| Betriebsmedium                                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte Gase |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Inerte Gase |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 675 l/min                                             |
| Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 125 l/min                                             |
| Filterwirkungsgrad                            | 99,99 %                                               |
| Max. Kondensatmenge                           | 22 cm³                                                |
| Schalenschutz                                 | Metallschutzkorb                                      |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                    |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Mediumstemperatur                             | 1.5 °C...60 °C                                        |
| Umgebungstemperatur                           | -10 °C...60 °C                                        |
| Lagertemperatur                               | -10 °C...60 °C                                        |
| Restölgehalt                                  | 0.5 mg/m³                                             |
| Befestigungsart                               | Leitungseinbau<br>mit Zubehör<br>wahlweise:           |
| Einbaulage                                    | senkrecht +/- 5°                                      |
| Pneumatischer Anschluss 1                     | G3/8                                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2                     | G3/8                                                  |
| Werkstoff Gehäuse                             | Zink-Druckguss                                        |
| Werkstoff Filter                              | Borsilikat-Faser                                      |
| Werkstoff Schale                              | PC                                                    |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform                                          |
| Produktgewicht                                | 250 g                                                 |