


Vakuumsauger VAS-15-1/8-SI-B

Teilenummer: 1376604

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Höhenausgleich Sauger | 1.2 mm |
| Nennweite | 3 mm |
| Saugerdurchmesser | 15 mm |
| Saugervolumen | 0.328 cm ³ |
| Wirksamer Saugdurchmesser | 12.4 mm |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Saugerform | rund flach |
| Betriebsdruck | -0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck | -0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lebensmittelzugänglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...200 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 8.5 N |
| Produktgewicht | 4 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | G1/8 |
| Farbe | transparent |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | VMQ (Silikon) |