


# Wartungseinheit FRC-3/8-D-7-MINI

Teilenummer: 162756

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                           | Mini                                                         |
| Baureihe                                           | D                                                            |
| Betätigungssicherung                               | Drehknopf mit Arretierung                                    |
| Einbaulage                                         | senkrecht +/- 5°                                             |
| Kondensatablass                                    | manuell drehend                                              |
| Konstruktiver Aufbau                               | Filterregler mit Manometer<br>Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge                                | 22 cm³                                                       |
| Filterfeinheit                                     | 40 µm                                                        |
| Schalenschutz                                      | Metallschutzkorb                                             |
| Druckanzeige                                       | mit Manometer                                                |
| Betriebsdruck                                      | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                          |
| Druckregelbereich                                  | 0.5 bar...7 bar                                              |
| Max. Druckhysterese                                | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                               |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 1500 l/min                                                   |
| Betriebsmedium                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inerte Gase        |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                 | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                           |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inerte Gase        |
| Mediumstemperatur                                  | -10 °C...60 °C                                               |
| Umgebungstemperatur                                | -10 °C...60 °C                                               |
| Produktgewicht                                     | 660 g                                                        |
| Befestigungsart                                    | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                                |
| Pneumatischer Anschluss 1                          | G3/8                                                         |
| Pneumatischer Anschluss 2                          | G3/8                                                         |
| Werkstoff-Hinweis                                  | RoHS konform                                                 |

| <b>Merkmal</b>    | <b>Wert</b>    |
|-------------------|----------------|
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale  | PC             |