


Drossel-Rückschlagventil GRLA-1/2-QS-12-RS-B

Teilenummer: 162971

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktion	Drossel-Rückschlag
Funktion Stromungsumkehr	Rückschlag öffnet
Befestigungsart	Einschraub
Nennweite Drossel	8,5 mm
Nennweite Rueckschlag	8,5 mm
Anschlussart I	Aussengewinde
Anschlussart II	Steck
Gewindeart I	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/2 Zoll
Betriebsdruck min.	0,2 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-10 Cel
Umgebungstemperatur max.	60 Cel
Mediumstemperatur min.	-10 Cel
Mediumstemperatur max.	60 Cel
Werkstoff Dichtungen	NBR/TPE-Elastomer
LABS-Kriterium	frei
CT-Kriterium	konform
Normal-Nenn-Durchf. I-II(S) max.	1700 l/min
Normal-Nenn-Durchf. I-II(S) min.	0 l/min
Normal-Nenn-Durchfl. II-I max.	3300 l/min
Normal-Nenn-Durchfl. II-I min.	2800 l/min
Betriebsmedium	gefilterte (40 µm) Druckluft