

Vakuumsauger VASB-15-1/8-PUR-B

Teilenummer: 1395671

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	5.6 mm
Nennweite	3 mm
Saugerdurchmesser	15 mm
Saugervolumen	0.83 cm ³
Wirksamer Saugdurchmesser	12.4 mm
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	8.5 N
Produktgewicht	11 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/8
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR