


Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-80G-120

Teilenummer: 1532949

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	110
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	799 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.3 Nm
Übertragbares Drehmoment	25 Nm
Produktgewicht	5120 g
Schnittstellencode Aktuator	D60B
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform