


# Wartungseinheit FRC-1/8-D-7-MINI-NPT

Teilenummer: 173834

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                           | Mini                                                       |
| Einbaulage                                         | senkrecht                                                  |
| Kondensatablass                                    | manuell tastend                                            |
| Filterfeinheit                                     | 40 µm                                                      |
| Betriebsdruck                                      | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar                        |
| Druckregelbereich                                  | 0.5 bar...7 bar                                            |
| Max. Druckhysterese                                | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                             |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 800 l/min                                                  |
| Betriebsmedium                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-9:-]<br>Inerte Gase      |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                 | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inerte Gase      |
| Mediumstemperatur                                  | -10 °C...60 °C                                             |
| Umgebungstemperatur                                | -10 °C...60 °C                                             |
| Produktgewicht                                     | 660 g                                                      |
| Befestigungsart                                    | Leitungseinbau<br>mit Haltewinkel<br>wahlweise:            |
| Pneumatischer Anschluss 1                          | 1/8 NPT                                                    |
| Pneumatischer Anschluss 2                          | 1/8 NPT                                                    |
| Werkstoff-Hinweis                                  | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Gehäuse                                  | Zink-Druckguss                                             |
| Werkstoff Schale                                   | PC                                                         |