



CRQH-DR-2-B

Kugelhahn-Antriebseinheit

Merkmal	Wert
Nennweite	50 mm
Betätigungsart	manuell
Dichtprinzip	weich
Konstruktiver Aufbau	Kugelhahn
Ventil-Funktion	2/2 bistabil
Betriebsdruck	0 - 63 bar
Normalnenndurchfluss	210.100 l/min
Betriebsmedium	Wasser Neutrale Gase Druckluft
Mediumstemperatur	-40 - 200 °C
Umgebungstemperatur	-40 - 230 °C
Produktgewicht	7.150 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	G2
Pneumatischer Anschluss 2	G2
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Deckel	Edelstahlguss
Werkstoff-Information Dichtungen	FPM PTFE
Werkstoff-Information Gehäuse	Edelstahlguss