

Befestigungsbausatz SMBR-8-40

Teilenummer: 175098

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-20 °C...70 °C
Werkstoff Profil	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	POM