


Positionssensor SMH-S1-HGW10

FESTO

Teilenummer: 175711



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	für Greifer
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Messgröße	Position
Messprinzip	magnetisch Hall
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Kurzschlussfestigkeit	nein
Überlastfestigkeit	nicht vorhanden
Ausgangssignal	analog
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel mit Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	4
Werkstoff Steckkontakte	Messing, vergoldet
Kabellänge	0.5 m
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Befestigungsart	geschraubt an Greifer
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	20 g
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Gehäuse	Epoxidharz Messing, vernickelt PUR
Schutzart	IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L