


# Motorflansch EAMF-A-44A-60G/H

Teilenummer: 1780430

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                             | Wert           |
|-------------------------------------|----------------|
| Einbaulage                          | beliebig       |
| LABS-Konformität                    | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur                     | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit           | 0 - 95 %       |
| Umgebungstemperatur                 | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht                      | 178 g          |
| Schnittstellencode Motor In         | 60G<br>60H     |
| Schnittstellencode Kupplungsgehäuse | 44A            |
| Werkstoff-Hinweis                   | RoHS konform   |