

# Feststelleinheit KPE-16

Teilenummer: 178467

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Einbaulage                         | beliebig                                                   |
| Klemmart mit Wirkrichtung          | beidseitig<br>Klemmung durch Feder, lösen durch Druckluft  |
| Konstruktiver Aufbau               | Kippscheiben                                               |
| Varianten                          | einseitige Kolbenstange                                    |
| Betriebsdruck                      | 1 MPa<br>10 bar                                            |
| Lösedruck                          | 0.3 MPa<br>3 bar                                           |
| zu klemmendes Rundmaterial         | 16 mm                                                      |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...80 °C                                             |
| Statische Haltekraft               | 1000 N                                                     |
| Produktgewicht                     | 410 g                                                      |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| Werkstoff Feder                    | Federstahl                                                 |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium<br>eloxiert                                      |
| Werkstoff Klemmbacken              | Messing                                                    |
| Werkstoff Kolben                   | POM                                                        |