

Schwenkantrieb DRVS-6-180-P

Teilenummer: 1845707

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	6
Dämpfungswinkel	0.5 deg
Schwenkwinkel	0 deg...180 deg
Zulässiger Anschlagradius	10 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Schwenkflügel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	Zapfenwelle
Betriebsdruck	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
Max. Schwenkfrequenz bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	3 Hz
Wiederholgenauigkeit	1 deg
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Reinraumklasse	Klasse 6 nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Max. Anschlagkraft	15 N
Max. Axialkraft	10 N
Max. Radialkraft	15 N
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.15 Nm
Zulässiges Massenträgheitsmoment	0.00065 kgm ²
Produktgewicht	38 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Antriebswelle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Dichtungen	TPE-U(PU)

Merkmal	Wert
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert