

# Vakuumsauggreifer ESG-10

Teilenummer: 189171

**FESTO**



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Saugerdurchmesser	10 mm
Einbaulage	senkrecht
Besondere Eigenschaften	antistatisch
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben Vakuumanschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach rund Faltenbalg 3,5-fach rund flach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-30 °C...200 °C
Vakuumanschluss	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	BR FPM NBR PUR VMQ (Silikon)