

Vakuumsauggreifer ESG-100

Teilenummer: 189179

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Saugerdurchmesser	100 mm
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben Vakuumananschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund extra-tief rund flach rund tief
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-30 °C...200 °C
Vakuumananschluss	G1/8 G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM NBR PUR VMQ (Silikon) Vulkollan