

Vakuumsauggreifer ESG-150

Teilenummer: 189180

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Saugerdurchmesser | 150 mm |
| Einbaulage | senkrecht |
| Konstruktiver Aufbau | Vakuumschluss oben Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 6 |
| Saugerform | rund flach |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -30 °C...200 °C |
| Vakuumschluss | G1/4 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | FPM NBR PUR VMQ (Silikon) |