

Vakuumsauggreifer ESG-25X75

Teilenummer: 189191

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Saugergröße	25x75 mm
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben Vakuumananschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	oval flach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Vakuumananschluss	G1/8 G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR