

# Vakuumsauger-Halter ESH-HB-1-PK

Teilenummer: 189204

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2.5 mm
Volumen	0.108 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	4 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Saugerbefestigung	Durchmesser 3 mm
Vakuumschluss	PK-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl