

Vakuumsauger-Halter ESH-HB-2-QS

Teilenummer: 189205

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Volumen	0.418 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 2
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	13 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Saugerbefestigung	Durchmesser 4 mm
Vakuumananschluss	QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl