Vakuumsauger-Halter
ESH-HB-3-QS

Teilenummer: 189207

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3.3 mm
Volumen	0.519 cm³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	29 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Saugerbefestigung	M4
Vakuumanschluss	QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl